

箕浦

MINOURN 通信

ミノウラ通信 vol.24 2024/03/04

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
昨年のごる輪サイクリングから半年以上、一切自転車に乗れない日が続いています。ブルベ好きではない方から、3月号をお届けします。
4月にはきっと乗れると思うので、その日が来るのを首を長くして待っているところです。

今月の
ポフの推し
LMA=H
ライトマウントアタッチメント
ハンドル用



ハンドルエンドにライトを取り付けるためのアタッチメントで、ブルベ・ロングライドの選手のアイデアから生まれた製品です。特にロードバイクなどで上ハンドル回りにスペースがなかったり、フロントバッグが邪魔になってしまったりしてライトが取り付けられないときにハンドルエンドを利用してライトを取り付けることで光軸を確保できます。

配光パターンを上下で入れ替えられるライトが増えてきた中、ライトを下向きに取り付けるのもオススメです。ちなみに誰得ですがマウントパイプ部分を取り外すことでバーエンドキャップ状態にすることも出来ますよ。

車で安心して運べるVERGOシリーズも、ご愛顧を受けて現行のVERGO-TFで3代目。ただ、昨今の自転車事情に合わせて色々な種類のアタッチメントがあるため、カスタマーサービスにはどれを選べばよいかという質問がたくさんきます。今回は、令和6年最新版として、どれを選べばよいかをまとめました。



ホイールを取り付ける規格、
あなたのバイクはどっち？

クイックレリーズなら…

VERGO TF

ヴァーゴ・ティーエフ

スルーアクスルなら…

VERGO TA

ヴァーゴ・ティーエー



15mmBOOST (15 x 110mm) の場合は、別売りのBOOSTアダプターをご使用ください。


サイズ(何台用)は
いかがいたしますか?



TFは、1台用・2台用・3台用

TAは、1台用・2台用

…を用意しております。




より便利につかえる
サイドメニュー(オプション)は
いかがですか?



ハイトスパーサー
ASB-10(アシストバー)
SRスライドレール

…を用意しております。



幅に合わせて横ずれを防ぐやつ

トッピング(使い方)は
いかがいたしますか?



後輪を外してコンパクトにしたい
外した前輪・後輪をとりつけたい

…を用意しております。




リアエンドサポート4 ホイールホルダー



ホイールホルダーでスルーアクスルを使うには
2種類のアタッチメントを用意していますが、
それぞれ用途が異なります。



12mm/15mm スルーアクスル用クイック



142/148mm兼用アタッチメント(DAVOS)

ホイールホルダー用スルーアクスルオプション対応表

	スルーアクスルサイズ		12mm/15mm スルーアクスル用 クイック	142/148mm兼用 アタッチメント DAVOS-model
	直径	長さ		
フロント	12mm	100mm	○	○
		110mm	×	×
	15mm	100mm	○	×
フロント BOOST	15mm	110mm	○	×
リア	12mm	142mm	×	○
		148mm	×	○

Q クイックとスルーの車体を
持っている場合は、どちらを選ぶべきですか?

A オススメは「VERGO-TF」です。

12mmスルー仕様にするのは、別売りアダプターを取り付けるだけで
済みますが、VERGO-TAをクイック仕様にするには
補修部品としてクイック用パーツの取り寄せが必要です。

MINOURA

High-end Solutions For Every Cycling Need

アイデア・要望などございましたらぜひお話し頂ければ幸いです。

〒503-2312 岐阜県安八郡神戸町下宮134-1
TEL (0584)27-3131 / FAX (0584)27-7505
www.minoura.jp / infodesk@minoura.jp